


Garant**XDLW 120408 TN, HB7705, Typ: HART****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212980 HART
GTIN	4045197321305
Třída artiklu	21A

Popis**Upozornění:**Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Posuv f_z na zub: 0,57 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: XDLW 120408 TN

Typ: HART

Rohový rádius: 0,8 mm

Rádius pro programování u $a_p \max$: 2,6 mm**Technický popis**

Typ	HART
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDLW 120408 TN
Rádius pro programování u $a_p \max$	2,6 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HB7705
Řezný materiál	TK

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	1,8 mm
Posuv f_z na zub	0,57 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel > 50 HRC	vhodný	120 m/min	H
Ocel < 55 HRC	vhodný	110 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	90 m/min	H
Ocel < 65 HRC	vhodný	70 m/min	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	60 m/min	H
TOOLOX 44	vhodný	140 m/min	H
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suchý	vhodný		
Vzduch	omezené použití		