

**Rovinná fréza 75° MSRS, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 125/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	224000 125/6
GTIN	4960664533015
Třída artiklu	25P

**Popis****Provedení:**

Frézovací hlava s normální a úzkou roztečí břitů.

**Použití:**

Hloubky řezu do 12 mm a vysoký posuv pro vysoce efektivní hrubování. Díky inovačnímu vroubkování vyměnitelných destiček se výrazně snižují jak řezný tlak, tak také sklony k vibracím. Díky tomu lze zvětšit šířku záběru a zvýšit objem odebraného materiálu za čas. jednotku.

**Technický popis**

Kazeta	229765
Upínací otvor Ø	40 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229703 (T25; 7,5 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	12 mm
Šroub pro kazetu	229704
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SP.. 1806
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	60 mm
Ø břitu $D_c$	125 mm
Maximální vnější Ø $D_{\max}$	132 mm

Počet břitů Z	6
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	75 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	rovinná fréza

### Příslušenství

Upínací šroub	229704
Kazeta	229765
Upínací šroub	229703