

Garant

PKD fréza s plným rádiusem s vnitřním chlazením přímý řez, PKD, Ø e8 DC: 6 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	209655 6
GTIN	4045197513335
Třída artiklu	11Y

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná PKD fréza vyrobená **pro nejvyšší nároky na výkon při obrábění CFK, GFK a grafitu.**

Přímý řez pro neutrální použití.

Počet zubů Z: 2

Počet zubů Z: 2

Délka břitu L_c : 6 mm

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění: 15 mm

Uvolňovací Ø D_1 : 5,5 mm

Celková délka L: 80 mm

Stopka Ø D_s : 6 mm

Technický popis

Posuv f_z pro obvodové frézování v GFK CFK	0,04 mm
Posuv f_z pro kopírovací frézování v GFK CFK	0,07 mm
Uvolňovací Ø D_1	5,5 mm
Počet zubů Z	2
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	15 mm
Ø břitu D_c	6 mm
Posuv f_z pro kopírovací frézování v materiálu grafitu	0,12 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v grafitu	0,08 mm

Stopka Ø D _s	6 mm
Celková délka L	80 mm
Délka břitu L _c	6 mm
Rádus R	3 mm
Povlak	PKD
Řezný materiál	PKD
Norma	Výrobní norma
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru a _e při operaci frézování	0,05×D při kopírovacím frézování
Šířka záběru a _e při operaci frézování	0,2×D při obvodovém frézování
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ano
Barevný kroužek	černá
Druh produktu	Stopková fréza

Služby

Broušení stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------