

Garant
PKD fréza s plným rádiusem s vnitřním chlazením přímý řez, PKD, Ø e8 DC: 8 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	209655 8
GTIN	4045197513342
Třída artiklu	11Y

Popis
Provedení:

Vysoce výkonná PKD fréza vyrobená **pro nejvyšší nároky na výkon při obrábění CFK, GFK a grafitu.**

Přímý řez pro neutrální použití.

Počet zubů Z: 2

Počet zubů Z: 2

Délka břitu L_c : 10 mm

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění: 20 mm

Uvolňovací $\varnothing D_1$: 7,4 mm

Celková délka L: 80 mm

Stopka $\varnothing D_s$: 8 mm

Technický popis

Počet zubů Z	2
\varnothing břitu D_c	8 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v grafitu	0,09 mm
Posuv f_z pro kopírovací frézování v GFK CFK	0,08 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	20 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v GFK CFK	0,05 mm
Uvolňovací $\varnothing D_1$	7,4 mm
Posuv f_z pro kopírovací frézování v materiálu grafitu	0,14 mm

Stopka $\varnothing D_s$	8 mm
Celková délka L	80 mm
Délka břitu L_c	10 mm
Rádus R	4 mm
Povlak	PKD
Řezný materiál	PKD
Norma	Výrobní norma
Tolerance jmenovitý \varnothing	e8
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,05×D při kopírovacím frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,2×D při obvodovém frézování
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ano
Barevný kroužek	černá
Druh produktu	Stopková fréza

Služby

Broušení stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------