

Garant

Rovinná fréza TwinCut 45° normální dělení, s otvorem, Ø D / počet břitů Z:
100/7mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213415 100/7
GTIN	4045197605511
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Od Ø 160 mm pro upínače dle DIN 2079 se 4 dodatečnými upevňovacími otvory a bez vnitřního chlazení.

Použití:

S oboustrannými 8břítými destičkami (ON.U) nebo 4břítými destičkami (SN.U).

Náhradní díl:

Podložka č. 219897 (použitelné pro oba typy vyměnitelných destiček).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.
Není přípustné žádné smíšené osazení ON.U a SN.U.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$ pro SN.U destičky	50 mm
Maximální vnější Ø D_{max} pro ON.U destičky	111,8 mm
Ø břitu D_c	100 mm

Upínací šroub pro podložku	219899
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.U
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ON.U
Podložka	219897
Celková délka $L_{\text{celk.}}$ pro ON.U destičky	48,3 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Maximální vnější $\varnothing D_{\text{max}}$ pro SN.U destičky	115,2 mm
Upínací otvor \varnothing	32 mm
Počet břitů Z	7
Řada	TwinCut
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	rovinná fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219898
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,8 Nm	211750 3,8
Podložka	219897
Upínací šroub	219899