

Garant**Nastavitelný záhlubník, stopka Weldon, Stopka Ø D_s h₆: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216620 25
GTIN	4045197133526
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:****Klidný chod** díky **stabilní konstrukci**.**Použití:**Odjehlování hran, kulatých a podélných otvorů a pro zahlubování. Předpokladem jsou tuhé provozní podmínky (nelze používat ve vrtačkách). **Plynule nastavitelný pro úhly od 10° – 80°.****Upozornění:**Tolerance stupnice $\pm 2,5^\circ$. **Pro přesné nastavení úhlu použijte prosím přednastavovací přístroj.** Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.**Technický popis**

Upínací šroub pro kazetu	219946
Ø stopky D _s h ₆	25 mm
Kazeta	219958
Vyměnitelná destička č. 216700; č. 216740; č. 216770	32-050
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TO.. 1604
Šroub pro vyměnitelné destičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Délka vyložení L ₁	30 mm
Počet břitů Z	1
Celková délka L _{celk.}	95 mm

Provedení stopky	stopka Weldon
Rozsah nastavení úhlu srážení hran	10-80 stupeň
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Záhlubníky

Příslušenství

Upínací šroub	219844
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0
Upínací šroub	219946
Náhradní kazeta pro frézovací záhlubník	219958
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP