

Garant**Korunková fréza, se závitem, ocel, Typ: 27/M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217253 27/M10
GTIN	4045197597908
Třída artiklu	21Q

Popis**Upozornění:**

Skutečná hloubka zápichu S_{max} se vypočítá takto: $(D-d_1) / 2$.

Výměna nástroje: PowerCard

Vnitřní chlazení: ano

Nejmenší \varnothing otvoru D: 22 - 37 mm

Rozměr závitu M: M10 mm

Pro typ destiček: P26

Vnitřní \varnothing d_1 : 18 mm

Maximální hloubka řezu S_{max} : 9,5 mm

Délka vyložení L_1 : 18 mm

Technický popis

Nejmenší \varnothing otvoru D	22 - 37 mm
Rozměr závitu M	M10 mm
Vnitřní \varnothing d_1	18 mm
Maximální hloubka řezu S_{max}	9,5 mm
Celková délka $L_{celk.}$	22,6 mm
Sada upínacích šroubů	219819 (20IP; 5,7 Nm)

Délka vyložení L ₁	18 mm
Provedení stopky	se závitem
Pro typ destiček	P26
Ø vrtání	16 mm
Hloubka závitu	18 mm
Vnitřní chlazení	ano
Materiál frézy	se závitem, ocel
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Korunková fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10-dílná	219819
---	--------