



Rohová fréza 90° MECX, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 20/4Lmm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	227100 20/4L
GTIN	4960664462803
Třída artiklu	250

Popis

Popis:

Zlepšená produktivita i při nestabilních podmínkách obrábění díky velmi úzkým roztečím. Nízké řezné síly a vysoká stabilita pro nízké sklony k vibracím. Umožňuje provádění různých frézovacích operací, jako rohové frézování, šikmé zanořování atd.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	110 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	6 mm
Ø břitu D_c	20 mm
Ø stopky D_s h6	16 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229707 (T6; 0,45 Nm)
Délka vyložení L_1	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 0703
Počet břitů Z	4
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	16 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	38 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	37 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,72 stupeň
Ø D_3	17 mm

Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229707
---------------	--------