

**Garant****Korunková fréza, tvrdokov, Typ: 18****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 217252 18     |
| GTIN           | 4045197216526 |
| Třída artiklu  | 21Q           |

**Popis****Upozornění:**

Skutečná hloubka zápichu  $S_{max}$  se vypočítá takto:  $(D-d_1) / 2$ .

Výměna nástroje: PowerCard

Vnitřní chlazení: ano

Pro typ destiček: P16

Nejmenší  $\varnothing$  otvoru D: 14 - 22 mm

Vnitřní  $\varnothing$   $d_1$ : 9 mm

Maximální hloubka řezu  $S_{max}$ : 6,5 mm

Délka vyložení  $L_1$ : 25 mm

Celková délka  $L_{celk.}$ : 71,5 mm

**Technický popis**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Maximální hloubka řezu $S_{max}$ | 6,5 mm               |
| Celková délka $L_{celk.}$        | 71,5 mm              |
| Provedení stopky                 | Weldon               |
| Vnitřní $\varnothing$ $d_1$      | 9 mm                 |
| Délka vyložení $L_1$             | 25 mm                |
| $\varnothing$ stopky $D_s$ h6    | 12 mm                |
| Sada upínacích šroubů            | 219818 (8IP; 3,8 Nm) |
| Nejmenší $\varnothing$ otvoru D  | 14 - 22 mm           |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Stopka           | DIN 6535 HB     |
| Pro typ destiček | P16             |
| Vnitřní chlazení | ano             |
| Hloubka závitů   | 21 mm           |
| Materiál frézy   | tvrdokov        |
| Výměna nástroje  | PowerCard       |
| Druh produktu    | Korunková fréza |

---

## Příslušenství

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10-dílná | 219818 |
|-----------------------------------------------|--------|