

**Rohová fréza 90° MECX, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 20/5XLmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227100 20/5XL
GTIN	4960664462810
Třída artiklu	250

**Popis****Popis:**

Zlepšená produktivita i při nestabilních podmínkách obrábění díky velmi úzkým roztečím. Nízké řezné síly a vysoká stabilita pro nízké sklony k vibracím. Umožňuje provádění různých frézovacích operací, jako rohové frézování, šikmé zanořování atd.

Vnitřní chlazení: ano

Ø břitu  $D_c$ : 20 mm

Počet břitů Z: 5

Maximální hloubka řezu  $a_{p\ max}$ : 6 mm

Délka vyložení  $L_1$ : 20 mm

Celková délka  $L_{celk.}$ : 110 mm

Ø stopky  $D_s$  h6: 16 mm

**Technický popis**

Ø břitu $D_c$	20 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 0703
Ø stopky $D_s$ h6	16 mm
Celková délka $L_{celk.}$	110 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229707 (T6; 0,45 Nm)
Délka vyložení $L_1$	20 mm
Počet břitů Z	5
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{max}$	16 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	37 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	0,72 stupeň
$\varnothing D_3$	17 mm
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229707
---------------	--------