

**Garant****Korunková fréza, se závitem, ocel, Typ: 27/M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217253 27/M8
GTIN	4045197597892
Třída artiklu	21Q

**Popis****Provedení:****Extra štíhlé provedení** pro frézování závitů.**Upozornění:**Skutečná hloubka zápichu  $S_{max}$  se vypočítá takto:  $(D-d_1) / 2$ .

Výměna nástroje: PowerCard

Vnitřní chlazení: ano

Nejmenší  $\varnothing$  otvoru D: 22 - 37 mm

Rozměr závitu M: M8 mm

Pro typ destiček: P26

Vnitřní  $\varnothing$   $d_1$ : 13,6 mmMaximální hloubka řezu  $S_{max}$ : 11,5 mmDélka vyložení  $L_1$ : 18 mm**Technický popis**

Sada upínacích šroubů	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Délka vyložení $L_1$	18 mm
Maximální hloubka řezu $S_{max}$	11,5 mm
Rozměr závitu M	M8 mm
Celková délka $L_{celk.}$	22,6 mm

Nejmenší Ø otvoru D	22 - 37 mm
Provedení stopky	se závitem
Vnitřní Ø d <sub>1</sub>	13,6 mm
Pro typ destiček	P26
Ø vrtání	16 mm
Hloubka závitu	18 mm
Vnitřní chlazení	ano
Materiál frézy	se závitem, ocel
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Korunková fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10-dílná	219819
---	--------