

**Rohová fréza 90° MECX, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 14/2Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227100 14/2L
GTIN	4960664462759
Třída artiklu	250

Popis**Popis:**

Zlepšená produktivita i při nestabilních podmínkách obrábění díky velmi úzkým roztečím. Nízké řezné síly a vysoká stabilita pro nízké sklony k vibracím. Umožňuje provádění různých frézovacích operací, jako rohové frézování, šikmé zanořování atd.

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	229706 (T6; 0,45 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 0703
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	6 mm
Délka vyložení L_1	18 mm
Ø břitu D_c	14 mm
Ø stopky D_s h6	12 mm
Celková délka $L_{celk.}$	80 mm
Počet břitů Z	2
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	10 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	26 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	25 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	1,15 stupeň
Ø D_3	11 mm

Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229706
---------------	--------