

Garant**Rovinná fréza 45° pravotočivá, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 100/8mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 214200 100/8 |
| GTIN | 4045197131478 |
| Třída artiklu | 210 |

Popis**Upozornění:**Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.**Technický popis**

| | |
|--|-----------------------|
| Maximální vnější Ø D_{max} | 113 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219800 (20IP; 5,7 Nm) |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | SE.. 1204.. |
| Upínací otvor Ø | 32 mm |
| Celková délka $L_{celk.}$ | 50 mm |
| Ø břitu D_c | 100 mm |
| Počet břitů Z | 8 |
| Provedení stopky | s otvorem |
| Úhel nastavení κ | 45 stupeň |

| | |
|--------------------|---------------|
| Dělení břitů | nestejné |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Strategie obrábění | MTC |
| Výměna nástroje | PowerCard |
| Druh produktu | rovinná fréza |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP | 674252 20IP |
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná | 219800 |
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,7 Nm | 211750 5,7 |