



Rohová fréza 90° MEC11T, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 22/3Lmm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	227300 22/3L
GTIN	4960664396085
Třída artiklu	250

Popis

Popis:

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

Technický popis

Ø stopky D_s h6	20 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	110 mm
Ø břítu D_c	22 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	10 mm
Délka vyložení L_1	26 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 11T3
Počet břitů Z	3
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	15 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	42 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	38 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,76 stupeň
Ø D_3	16 mm
Provedení stopky	válcová stopka

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------