



## Rohová fréza 90° MECX, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 33/6Lmm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	227100 33/6L
GTIN	4960664462926
Třída artiklu	250

### Popis

#### Popis:

Zlepšená produktivita i při nestabilních podmínkách obrábění díky velmi úzkým roztečím. Nízké řezné síly a vysoká stabilita pro nízké sklony k vibracím. Umožňuje provádění různých frézovacích operací, jako rohové frézování, šikmé zanořování atd.

Vnitřní chlazení: ano

Ø břitu  $D_c$ : 33 mm

Počet břitů Z: 6

Maximální hloubka řezu  $a_{p\ max}$ : 6 mm

Délka vyložení  $L_1$ : 30 mm

Celková délka  $L_{celk.}$ : 130 mm

Ø stopky  $D_s$  h6: 32 mm

### Technický popis

Ø břitu $D_c$	33 mm
Celková délka $L_{celk.}$	130 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	6 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229707 (T6; 0,45 Nm)
Délka vyložení $L_1$	30 mm
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 0703
Počet břitů Z	6

Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	29 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	64 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	63 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	0,4 stupeň
$\varnothing D_3$	30 mm
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229707
---------------	--------