



Rohová fréza 90° MECX, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 21/4XLmm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	227100 21/4XL
GTIN	4960664462698
Třída artiklu	250

Popis

Popis:

Zlepšená produktivita i při nestabilních podmínkách obrábění díky velmi úzkým roztečím. Nízké řezné síly a vysoká stabilita pro nízké sklony k vibracím. Umožňuje provádění různých frézovacích operací, jako rohové frézování, šikmé zanořování atd.

Vnitřní chlazení: ano

Ø břitu D_c : 21 mm

Počet břitů Z: 4

Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$: 6 mm

Délka vyložení L_1 : 20 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 140 mm

Ø stopky D_s h6: 20 mm

Technický popis

Délka vyložení L_1	20 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229707 (T6; 0,45 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$	6 mm
Ø stopky D_s h6	20 mm
Ø břitu D_c	21 mm
Celková délka $L_{celk.}$	140 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 0703
Počet břitů Z	4
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	17 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	40 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	39 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,67 stupeň
$\varnothing D_3$	18 mm
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229707
---------------	--------