

**Garant****Rovinná fréza 45° pravotočivá, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 80/8mm**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 214200 80/8   |
| GTIN           | 4045197131454 |
| Třída artiklu  | 210           |

## Popis

### Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelí č. **674252 vel. 20IP**.

## Technický popis

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Ø břitu $D_c$                                | 80 mm                 |
| Celková délka $L_{celk.}$                    | 50 mm                 |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička          | SE.. 1204..           |
| Maximální vnější Ø $D_{max}$                 | 93 mm                 |
| Upínací otvor Ø                              | 27 mm                 |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219800 (20IP; 5,7 Nm) |
| Počet břitů Z                                | 8                     |
| Provedení stopky                             | s otvorem             |
| Úhel nastavení $\kappa$                      | 45 stupeň             |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Dělení břitů       | nestejné      |
| Vnitřní chlazení   | ano           |
| Strategie obrábění | MTC           |
| Výměna nástroje    | PowerCard     |
| Druh produktu      | rovinná fréza |

## Příslušenství

|  |             |
|--|-------------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná                                | 219800      |
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP | 674252 20IP |
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,7 Nm     | 211750 5,7  |