

**Rohová fréza 90° MEC11T, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 16/2Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227300 16/2L
GTIN	4960664396030
Třída artiklu	250

Popis**Popis:**

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

Upozornění:

Bez vnitřního chlazení.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 11T3
Délka vyložení L_1	23 mm
Ø stopky D_s h6	12 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	10 mm
Ø břitu D_c	16 mm
Celková délka $L_{celk.}$	100 mm
Počet břitů Z	2
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	9 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	30 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	26 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	1,27 stupeň
Ø D_3	10 mm

Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------