

**Rohová fréza 90° MECX, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 20/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227105 20/5
GTIN	4960664472680
Třída artiklu	250

Popis**Popis:**

Zlepšená produktivita i při nestabilních podmínkách obrábění díky velmi úzkým roztečím. Nízké řezné síly a vysoká stabilita pro nízké sklony k vibracím. Umožňuje provádění různých frézovacích operací, jako rohové frézování, šikmé zanořování atd.

Technický popis

Délka vyložení L_1	20 mm
Ø stopky D_s h6	20 mm
Celková délka $L_{celk.}$	81 mm
Ø břitu D_c	20 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229707 (T6; 0,45 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 0703
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	6 mm
Počet břitů Z	5
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	16 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	38 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	37 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,72 stupeň
Ø D_3	17 mm

Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229707
---------------	--------