

**Rohová fréza 90° MEC11T, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 17/2Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227300 17/2L
GTIN	4960664460922
Třída artiklu	250

**Popis****Popis:**

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

Vnitřní chlazení: ano

Ø břitu  $D_c$ : 17 mm

Počet břitů Z: 2

Maximální hloubka řezu  $a_{p\ max}$ : 10 mm

Délka vyložení  $L_1$ : 23 mm

Celková délka  $L_{celk.}$ : 100 mm

Ø stopky  $D_s$  h6: 16 mm

**Technický popis**

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	10 mm
Celková délka $L_{celk.}$	100 mm
Ø břitu $D_c$	17 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 11T3
Délka vyložení $L_1$	23 mm
Ø stopky $D_s$ h6	16 mm
Počet břitů Z	2
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{max}$	10 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	32 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	28 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	1,15 stupeň
$\varnothing D_3$	11 mm
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------