

**Rohová fréza 90° MEC11T, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 25/3Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227300 25/3L
GTIN	4960664396092
Třída artiklu	250

**Popis****Popis:**

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 11T3
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	10 mm
Ø břítu $D_c$	25 mm
Celková délka $L_{celk.}$	120 mm
Ø stopky $D_s$ h6	20 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Délka vyložení $L_1$	29 mm
Počet břitů Z	3
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{max}$	18 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{max}$	48 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{min}$	44 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{max}$	0,64 stupeň
Ø $D_3$	19 mm
Provedení stopky	válcová stopka

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------