

**Rohová fréza 90° MECX, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 16/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227105 16/4
GTIN	4960664472666
Třída artiklu	250

Popis**Popis:**

Zlepšená produktivita i při nestabilních podmínkách obrábění díky velmi úzkým roztečím. Nízké řezné síly a vysoká stabilita pro nízké sklony k vibracím. Umožňuje provádění různých frézovacích operací, jako rohové frézování, šikmé zanořování atd.

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	229707 (T6; 0,45 Nm)
Délka vyložení L_1	20 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 0703
Ø břitu D_c	16 mm
Ø stopky D_s h6	16 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	68 mm
Počet břitů Z	4
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	12 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\max}	30 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\min}	29 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,95 stupeň
Ø D_3	13 mm

Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229707
---------------	--------