



Rohová fréza 90° MECX, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 25/5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	227105 25/5
GTIN	4960664472697
Třída artiklu	250

Popis

Popis:

Zlepšená produktivita i při nestabilních podmínkách obrábění díky velmi úzkým roztečím. Nízké řezné síly a vysoká stabilita pro nízké sklony k vibracím. Umožňuje provádění různých frézovacích operací, jako rohové frézování, šikmé zanořování atd.

Vnitřní chlazení: ano

Ø břitu D_c : 25 mm

Počet břitů Z: 5

Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$: 6 mm

Délka vyložení L_1 : 25 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 88 mm

Ø stopky D_s h6: 25 mm

Technický popis

Ø stopky D_s h6	25 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$	6 mm
Ø břitu D_c	25 mm
Délka vyložení L_1	25 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229707 (T6; 0,45 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 0703
Celková délka $L_{celk.}$	88 mm
Počet břitů Z	5

Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	21 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,55 stupeň
$\varnothing D_3$	22 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229707
---------------	--------