

**Rohová fréza 90° MEC11T, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 18/2Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227300 18/2L
GTIN	4960664396054
Třída artiklu	250

**Popis****Popis:**

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

**Technický popis**

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	100 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 11T3
Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	10 mm
Délka vyložení $L_1$	23 mm
Ø břitu $D_c$	18 mm
Ø stopky $D_s$ h6	16 mm
Počet břitů Z	2
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\text{max}}$	11 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\text{max}}$	34 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\text{min}}$	30 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\text{max}}$	1,04 stupeň
Ø $D_3$	12 mm
Provedení stopky	válcová stopka

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------