

**Garant**

**90° frézovací destička pro srážení hran / odjehlování, HB7720, Maximální hloubka frézování  $S_{max}$ : 1,2mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217277 1,2
GTIN	4045197542977
Třída artiklu	21C

**Technický popis**

Maximální hloubka frézování $S_{max}$	1,2 mm
Typ	P12
Minimální $\varnothing$ otvoru pod závit	12 mm
Počet břitů Z	3
Vnější $\varnothing$ D	9,6 mm
Typ	HB7720
Druh produktu	Řezná vložka pro kruhové frézování

**Údaje o uživateli**

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	500 m/min	N

Hliník (krátké třísky)	vhodný	400 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	250 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	60 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	45 m/min	H
Ocel < 65 HRC	vhodný	35 m/min	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	S
GG(G)	vhodný	180 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suchý	vhodný		