



## Rohová fréza 90° MEC11T, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 20/2XLmm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	227300 20/2XL
GTIN	4960664460984
Třída artiklu	250

### Popis

#### Popis:

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

### Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 11T3
Ø stopky $D_s$ h6	18 mm
Celková délka $L_{celk.}$	170 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	10 mm
Délka vyložení $L_1$	30 mm
Ø břitu $D_c$	20 mm
Počet břitů Z	2
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{max}$	13 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{max}$	38 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{min}$	34 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{max}$	0,88 stupeň
Ø $D_3$	14 mm
Provedení stopky	válcová stopka

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------