

**Rohová fréza 90° MECX, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 26/5Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227100 26/5L
GTIN	4960664462896
Třída artiklu	250

**Popis****Popis:**

Zlepšená produktivita i při nestabilních podmínkách obrábění díky velmi úzkým roztečím. Nízké řezné síly a vysoká stabilita pro nízké sklony k vibracím. Umožňuje provádění různých frézovacích operací, jako rohové frézování, šikmé zanořování atd.

**Technický popis**

Délka vyložení $L_1$	25 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229707 (T6; 0,45 Nm)
Ø stopky $D_s$ h6	25 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$	6 mm
Ø břitu $D_c$	26 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 0703
Celková délka $L_{celk.}$	120 mm
Počet břitů Z	5
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{max}$	22 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{max}$	50 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{min}$	49 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{max}$	0,52 stupeň
Ø $D_3$	23 mm

Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229707
---------------	--------