

**Rohová fréza 90° MECX, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 18/3Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227100 18/3L
GTIN	4960664462797
Třída artiklu	250

Popis**Popis:**

Zlepšená produktivita i při nestabilních podmínkách obrábění díky velmi úzkým roztečím. Nízké řezné síly a vysoká stabilita pro nízké sklony k vibracím. Umožňuje provádění různých frézovacích operací, jako rohové frézování, šikmé zanořování atd.

Technický popis

Délka vyložení L_1	20 mm
Ø stopky D_s h6	16 mm
Ø břitu D_c	18 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	6 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229707 (T6; 0,45 Nm)
Celková délka $L_{celk.}$	100 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 0703
Počet břitů Z	3
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	14 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	34 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	33 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,82 stupeň
Ø D_3	15 mm

Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229707
---------------	--------