

**Rohová fréza 90° MEC11T, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 30/4Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227300 30/4L
GTIN	4960664396122
Třída artiklu	250

Popis**Popis:**

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

Technický popis

Ø břitu D_c	30 mm
Délka vyložení L_1	32 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	10 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	130 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 11T3
Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø stopky D_s h6	25 mm
Počet břitů Z	4
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	23 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\max}	58 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\min}	54 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,5 stupeň
Ø D_3	24 mm
Provedení stopky	válcová stopka

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------