

Garant**60° frézovací destička, HB7720, Stoupání: 1-3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	217285 1-3
GTIN	4045197445476
Třída artiklu	21C

Popis**Upozornění:**

U závitových řezných destiček s **korigovaným profilem** odpadá korekce programovaného průměru. Proto používejte tyto destičky jen pro uvedené závity.

S použitím cirkulární frézy č. 217252 vel. 18L a 18XL lze použít destičku s částečným profilem č. 217281 vel. 1 – 4 až do stoupání 3,0.

Technický popis

Hloubka t	3,7 mm
Pro závit ≥	M32
Geometrie destiček	Částečný profil
Vnější Ø D	26 mm
Počet drážek na třísky	6
Maximální stoupání závitu	3 mm
Stoupání závitu	1 mm

Použití	Vnitřní a vnější
Typ	HB7720
Řezný materiál	TK
Druh závitu	M
Druh závitu	MF
Druh závitu	MF-LH
Druh závitu	M-LH
Vrcholový úhel	60 stupeň
Typ	P26
Počet břitů Z	6
Směr řezu	pravé a levé
Druh produktu	Řezná vložka pro kruhové frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	500 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	400 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	250 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	60 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	45 m/min	H
Ocel < 65 HRC	vhodný	35 m/min	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M

Ti > 850 N/mm ²	vhodný	80 m/min	S
GG(G)	vhodný	180 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		