

**Rohová fréza 90° MEC11T, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 50/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227310 50/5
GTIN	4960664437481
Třída artiklu	250

Popis**Popis:**

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

Technický popis

Upínací otvor Ø	22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 11T3
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	10 mm
Ø břitu D_c	50 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Počet břitů Z	5
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,27 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	43 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	94 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	98 mm
$\varnothing D_3$	44 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------