




Rohová fréza 90° MEC11T, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 25/3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	227305 25/3
GTIN	4960664406579
Třída artiklu	250

Popis

Popis:

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

Technický popis

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	10 mm
Ø břítu D_c	25 mm
Celková délka $L_{celk.}$	88 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø stopky $D_s\ h6$	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 11T3
Délka vyložení L_1	32 mm
Počet břitů Z	3
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	18 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	48 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	44 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,64 stupeň
Ø D_3	19 mm

Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------