

Garant**60° frézovací destička, HB7720, Stoupání: 2mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 217281 2 |
| GTIN | 4045197216762 |
| Třída artiklu | 21C |

Popis**Upozornění:**

U břitových závitových destiček s **upraveným profilem** není nutné upravovat programovatelný průměr. Proto tyto destičky používejte pouze pro uvedené závity.

Při použití cirkulární frézy č. 217252 vel. 18L a 18XL lze použít destičku s částečným profilem č. 217281 vel. 1 – 4 pouze do sklonu 3,0.

Technický popis

| | |
|------------------------|-------------|
| Hloubka t | 1,159 mm |
| Pro závit ≥ | M22×2 |
| Geometrie destiček | Plný profil |
| Vnější Ø D | 16 mm |
| Počet drážek na třísky | 6 |
| Stoupání závitu | 2 mm |
| Použití | Vnitřní |
| Typ | HB7720 |

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Řezný materiál | TK |
| Druh závitů | M |
| Druh závitů | MF |
| Druh závitů | MF-LH |
| Druh závitů | M-LH |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Typ | P16 |
| Počet břitů Z | 6 |
| Směr řezu | pravé a levé |
| Druh produktu | Řezná vložka pro kruhové frézování |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|---------|-----------|---------|
| Hliník, plasty | vhodný | 500 m/min | N |
| Hliník (krátké třísky) | vhodný | 400 m/min | N |
| Al > 10% Si | vhodný | 250 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 250 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 180 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 120 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 120 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | 100 m/min | P |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | 60 m/min | H |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | 45 m/min | H |
| Ocel < 65 HRC | vhodný | 35 m/min | H |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | 30 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 80 m/min | S |
| GG(G) | vhodný | 180 m/min | K |

| | |
|------------|--------|
| Uni | vhodný |
| mokrý max. | vhodný |
| suchý | vhodný |