



Rohová fréza 90° MEC11T, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 40/5Lmm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	227300 40/5L
GTIN	4960664396153
Třída artiklu	250

Popis

Popis:

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

Technický popis

Ø břitu D_c	40 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 11T3
Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Celková délka $L_{celk.}$	150 mm
Délka vyložení L_1	50 mm
Počet břitů Z	5
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	33 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	78 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	74 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,35 stupeň
Ø D_3	34 mm

Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------