

**BDMT 11T308 ER-N2, PR1210, Typ: GG****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227480 GG
GTIN	4960664622603
Třída artiklu	25A

**Popis****Upozornění:**

Frézy jsou osazovány stejným počtem vyměnitelných destiček typu N2 a N3. Respektujte prosím pokyny pro uspořádání na nosiči.

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3 \times D$ .

Rohový rádius: 0,8 mm

Posuv  $f_z$  na zub: 0,09 – 0,2 mm

**Technický popis**

Typ	GG
Posuv $f_z$ na zub	0,09 – 0,2 mm
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 11T308 ER-N2
Typ	PR1210
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová  
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
GG(G)	vhodný	180 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		