

**Garant**

**90° rovinná / rohová fréza Aluking HPC, s otvorem, Ø D / počet břitů Z:  
100/6mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214515 100/6
GTIN	4045197610706
Třída artiklu	21P

**Popis****Provedení:**

Tangenciální rovinná / rohová fréza **pro přesné rohy 90°**. Zčásti s vertikálně nastavitelnými břity pro nejvyšší přesnost. Precizní uložení vyměnitelné destičky sevřením upínacího čepu.

**Technický popis**

Seřizovací šroub	219892
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BG.. 15L5..
Upínací čepy	219893
Čepový upínací šroub	219894 (OK3; 5,0 Nm)
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Upínací otvor Ø	32 mm
Ø břitu $D_c$	100 mm
Břity nastavitelné	2

Počet břitů Z	6
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Upínací čepy	219893
Seřizovací šroub	219892
Čepový upínací šroub	219894