

**Rohová fréza 90° MEC17, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 25/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227500 25/2
GTIN	4960664396177
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Dlouhé řezné hrany umožňují velkou hloubku řezu. Minimální počet břitů.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	BDMT 170408
Šroub pro vyměnitelné destičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Délka vyložení L_1	36 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	15,7 mm
Ø stopky D_s h6	25 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	120 mm
Ø břitu D_c	25 mm
Počet břitů Z	2
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	16,6 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\max}	48 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\min}	43 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,86 stupeň
Ø D_3	18 mm
Provedení stopky	válcová stopka

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229709
---------------	--------