




Rohová fréza 90° MEC11T, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 20/3Lmm



Údaje o objednávkce

Artikové číslo	227305 20/3L
GTIN	4960664406531
Třída artiklu	250

Popis

Popis:

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 11T3
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	10 mm
Délka vyložení L_1	26 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø břitu D_c	20 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	68 mm
Ø stopky D_s h6	16 mm
Počet břitů Z	3
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	13 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\max}	38 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{\min}	34 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,88 stupeň
Ø D_3	14 mm

Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------