

Garant

**90° rovinná / rohová fréza Aluking HPC, s otvorem, Ø D / počet břitů Z:
40/2mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214515 40/2
GTIN	4045197610669
Třída artiklu	21P

Popis**Provedení:**

Tangenciální rovinná / rohová fréza **pro přesné rohy 90°**. Zčásti s vertikálně nastavitelnými břity pro nejvyšší přesnost. Precizní uložení vyměnitelné destičky sevřením upínacího čepu.

Technický popis

Upínací otvor Ø	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BG.. 15L5..
Ø břitu D_c	40 mm
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Čepový upínací šroub	219894 (OK3; 5,0 Nm)
Upínací čepy	219893
Počet břitů Z	2
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň

Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Čepový upínací šroub	219894
Seřizovací šroub	219892
Upínací čepy	219893