

**Garant****Rovinná fréza 45°, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 125/14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	214400 125/14
GTIN	4045197281012
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Velký počet břitů pro nejvyšší produktivitu. Pozitivní úhel náběhu pro měkký řez a nízkou spotřebu energie.

**Výhoda:****Maximální produktivita díky:**

- **Nejvyšší velikost řezné rychlosti.**
- **Největší posuvy.**
- **Krátké časy obrábění.**

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,5** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

**Technický popis**

Upínací otvor Ø	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SD.. 0903
Maximální vnější Ø D <sub>max</sub>	133,2 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219809 (8IP; 1,5 Nm)

Ø D <sub>3</sub>	133 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	63 mm
Ø břítu D <sub>c</sub>	125 mm
Počet břitů Z	14
Vrtací kruhové frézování a <sub>p</sub>	1,5 mm
Délka šikmého zanořování L pro α <sub>max</sub>	122,5 mm
Úhel šikmého zanořování α <sub>max</sub>	0,23 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>max</sub>	264 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>min</sub>	258 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	rovinná fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219809
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,5 Nm	211750 1,5