

**Garant****Závitová vyměnitelná frézovací destička pro vnitřní a vnější závity 55°, TK,  
Chodů na palec: 14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218022 14
GTIN	4045197412362
Třída artiklu	21D

**Popis****Provedení:**

Stabilní vyměnitelná destička. **Použitelná 2x.**

- **Široký rozsah použití díky optimalizované univerzální geometrii lamače třísek.**
- **Vysoká přesnost opakování.**

**Použití:**

**Pro vnitřní a vnější závity 55°** dle normy B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982. Třída tolerance Medium Class A.

Posuv  $f_z$  v INOXu < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm

**Technický popis**

Vnitřní / vnější použití	vnitřní
Vnitřní / vnější použití	vnější
Chodů na palec	14
Stoupání závitu	1,814 mm
Počet břitů Z	8
Typ	HB7720

Řezný materiál	TK
Druh závitu	BSP
Druh závitu	BSP-LH
Druh závitu	BSW
Druh závitu	BSW-LH
Druh závitu	G
Druh závitu	G-LH
Vrcholový úhel	55 stupeň
Velikost destiček	16 mm
Posuv $f_z$ v oceli $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Posuv $f_z$ v INOXu $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Směr řezu	pravé a levé
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	140 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	120 m/min	N
Al $> 10\% \text{ Si}$	vhodný	80 m/min	N
Ocel $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodný	120 m/min	P
Ocel $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	110 m/min	P
Ocel $< 900 \text{ N/mm}$	vhodný	100 m/min	P
Ocel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	vhodný	80 m/min	P
Ocel $< 1400 \text{ N/mm}$	omezené použití	60 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	omezené použití	80 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	omezené použití	70 m/min	M
GG(G)	omezené použití	70 m/min	K
CuZn	vhodný	120 m/min	N
Uni	vhodný		

mokrý max.

vhodný