

Garant
TK kulová fréza, diamant, Ø e8 DC: 10 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	209785 10
GTIN	4045197476166
Třída artiklu	11Y

Popis
Provedení:

S **krystalickou diamantovou povrchovou úpravou sp³** nejnovější generace, pro bezpečný proces obrábění **kompozitních materiálů s vlákny, GFK, CFK a grafitu**. Kuželový přechod s **1°30' (úhel α)**.

Tolerance: Kontura rádiusu = **±0,01 mm**.

Počet zubů Z: 2

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Počet zubů Z: 2

Délka břitu L_c: 9 mm

Nepodepřená délka L₁ včetně uvolnění: 40 mm

Uvolňovací Ø D₁: 9,8 mm

Celková délka L: 160 mm

Stopka Ø D_s: 12 mm

Technický popis

Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění	40 mm
Ø břitu D _c	10 mm
Uvolňovací Ø D ₁	9,8 mm
Počet zubů Z	2
L ₂	80 mm
Ø D ₂	11,9 mm
Posuv f _z pro kopírovací frézování v materiálu grafitu	0,091 mm
Stopka Ø D _s	12 mm

Celková délka L	160 mm
Délka břitu L _c	9 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rádus R	5 mm
Povlak	diamant
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru a _e při operaci frézování	0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	černá
Druh produktu	Stopková fréza

Služby

Broušení stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------