

**Rohová fréza 90° MEC11T, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 125/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227310 125/11
GTIN	4960664473151
Třída artiklu	250

Popis**Popis:**

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

Technický popis

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 11T3
Ø břitu D_c	125 mm
Upínací otvor Ø	40 mm
Celková délka $L_{\ celk.}$	63 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Počet břitů Z	11
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\ max}$	0,1 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\ max}$	118 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	244 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	248 mm
$\varnothing D_3$	119 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------