

**Garant****Vysokovýkonná závitová fréza, stopka Weldon, Užitný Ø D / délka vyložení L1: 30/55mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218050 30/55
GTIN	4045197412539
Třída artiklu	21R

**Popis****Provedení:**

**Závitová fréza HPC pro zkrácenou dobu obrábění.**

**Použití:**

Použitelné univerzálně **pro pravé a levé vnější a vnitřní závit**. Pro **obrábění průchozích a slepých otvorů**.

**Upozornění:**

Fréza č. 218050 vel. 17/26 a 17/36 vhodná pro stoupání do 2,5 mm (včetně). Fréza č. 218050 vel. 30/65 vhodná pro stoupání < 5.

**Technický popis**

Fixační šroub	219926
Užitečný Ø D	30 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	55 mm
Velikost destiček	25
Celková délka L <sub>celk.</sub>	115 mm
Počet břitů Z	5
Počet drážek na třísky	5
Provedení stopky	stopka Weldon

Použití při způsobu vrtání	slepý otvor
Použití při způsobu vrtání	Průchozí otvor
Směr řezu	vlevo a vpravo
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Zavitova freza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	219926
---------------	--------