

**Rohová fréza 90° MEC11T, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 16/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227315 16/2
GTIN	4960664672899
Třída artiklu	250

**Popis****Popis:**

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

**Technický popis**

Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Upínací závit M	M8
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	25 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	10 mm
Ø břitu $D_c$	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 11T3
Počet břitů Z	2
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\text{max}}$	30 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\text{min}}$	26 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\text{max}}$	1,27 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\text{max}}$	9 mm
Ø $D_3$	10 mm

Provedení stopky	se závitem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------