

**BDMT 11T308 ER-N2, PR1225, Typ: ST1400****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227470 ST1400
GTIN	4960664609420
Třída artiklu	25A

Popis**Upozornění:**

Frézy jsou osazovány stejným počtem vyměnitelných destiček typu N2 a N3. Respektujte prosím pokyny pro uspořádání na nosiči.

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$.

Rohový rádius: 0,8 mm

Posuv f_z na zub: 0,09 – 0,16 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,09 – 0,16 mm
Typ	ST1400
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 11T308 ER-N2
Typ	PR1225
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	140 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suchý	vhodný		
Vzduch	vhodný		