

**Rohová fréza 90° MEC11T, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 20/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227315 20/2
GTIN	4960664672905
Třída artiklu	250

**Popis****Popis:**

MEC11T typ frézy s vyšší stabilitou díky nižšímu počtu břitů než MECX. Díky tomu je možný zvýšený posuv na jednotlivý zub.

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	BD.. 11T3
Upínací závit M	M10
Ø břitu $D_c$	20 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229708 (T8; 1,2 Nm)
Celková délka $L_{celk.}$	30 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	10 mm
Počet břitů Z	2
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{max}$	38 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{min}$	34 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{max}$	0,88 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{max}$	13 mm
Ø $D_3$	14 mm

Provedení stopky	se závitem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229708
---------------	--------