

Garant**Vysokovýkonná závitová fréza, stopka Weldon, Užitný Ø D / délka vyložení L1: 15,1/30mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 218050 15,1/30 |
| GTIN | 4045197447159 |
| Třída artiklu | 21R |

Popis

Provedení:**Závitová fréza HPC pro zkrácenou dobu obrábění.****Použití:**Použitelné univerzálně **pro pravé a levé vnější a vnitřní závit**. Pro **obrábění průchozích a slepých otvorů**.**Upozornění:**

Fréza č. 218050 vel. 17/26 a 17/36 vhodná pro stoupání do 2,5 mm (včetně). Fréza č. 218050 vel. 30/65 vhodná pro stoupání < 5.

Technický popis

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Celková délka $L_{\text{celk.}}$ | 85 mm |
| Velikost destiček | 24 |
| Užitečný Ø D | 15,1 mm |
| Fixační šroub | 219926 |
| Ø stopky D_s | 20 mm |
| Délka vyložení L_1 | 30 mm |
| Počet břitů Z | 1 |
| Počet drážek na třísky | 1 |
| Provedení stopky | stopka Weldon |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Použití při způsobu vrtání | slepý otvor |
| Použití při způsobu vrtání | Průchozí otvor |
| Směr řezu | vlevo a vpravo |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Zavitova freza |

Příslušenství

| | |
|---------------|--------|
| Upínací šroub | 219926 |
|---------------|--------|