

Garant**Vysokovýkonná závitová fréza, stopka Weldon, Užitný Ø D / délka vyložení L1: 30/65mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218050 30/65
GTIN	4045197447180
Třída artiklu	21R

Popis**Provedení:**

Závitová fréza HPC pro zkrácenou dobu obrábění.

Použití:

Použitelné univerzálně **pro pravé a levé vnější a vnitřní závity**. Pro **obrábění průchozích a slepých otvorů**.

Upozornění:

Fréza č. 218050 vel. 17/26 a 17/36 vhodná pro stoupání do 2,5 mm (včetně). Fréza č. 218050 vel. 30/65 vhodná pro stoupání < 5.

Technický popis

Fixační šroub	219927
Délka vyložení L ₁	65 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Upínací šroub	219928
Užitečný Ø D	30 mm
Velikost destiček	41
Celková délka L _{celk.}	128,5 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3

Provedení stopky	stopka Weldon
Použití při způsobu vrtání	slepý otvor
Použití při způsobu vrtání	Průchozí otvor
Směr řezu	vlevo a vpravo
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Zavitova freza

Příslušenství

Upínací šroub	219927
Upínací šroub	219928