

Garant**TK rádiusová fréza, diamant, Ø f8 DC / DS: 3/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	209781 3/6
GTIN	4045197544346
Třída artiklu	11Y

Popis**Provedení:**

S krystalickou diamantovou povrchovou úpravou sp³ nejnovější generace, pro procesně spolehlivé obrábění **kompozitních materiálů s vlákny, GFK, CFK a grafitu**. Dvojitě podbroušený úhel hřbetu.

Tolerance: Kontura rádiusu = **±0,01 mm**.

Technický popis

Uvolňovací Ø D ₁	2,9 mm
Ø břitu D _c	3 mm
Posuv f _z pro kopírovací frézování v grafitu	0,023 mm
Počet zubů Z	2
Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění	33 mm
Posuv f _z pro obvodové frézování v grafitu	0,023 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	80 mm
Délka břitu L _c	5 mm
Korekční faktor pro v _c	1,25
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rádus R	1,5 mm
Povlak	diamant

Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Tolerance jmenovitý \varnothing	f8
Směr příisuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,05×D při kopírovacím frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,2×D při obvodovém frézování
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	černá
Druh produktu	Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
PVDF GF20	vhodný	200 m/min	N
POM GF25	vhodný	190 m/min	N
PA 66 GF30	vhodný	170 m/min	N
PEEK GF30	vhodný	150 m/min	N
PTFE CF25	vhodný	180 m/min	N
PEEK CF30	vhodný	160 m/min	N
Hybridy	vhodný		
Honeycomb sendvič	vhodný	350 m/min	N
GFK	vhodný	190 m/min	N
GFK, CFK	vhodný	190 m/min	N
Grafit	vhodný	340 m/min	N
mokrý min.	vhodný		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		

Služby

Broušení stopky Typ HB

129100 HB